

品番：EA424BB-35

品名：呼20x 350mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BB-35
規格	20mm
材質	SUS304
用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管
最小曲げ半径	60mm
最大使用圧力	0.75MPa
包装	1本入り
納期	在庫あり

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品の取り扱いに関する注意事項
1. 本製品は、ステンレス鋼製の編み込み構造となっており、曲げ半径が小さすぎると、破損の原因となります。
2. 本製品の材質は、ステンレス鋼製であり、腐食に強い特性を持っていますが、塩素系漂白剤や強酸・強鹼に長時間曝露すると、腐食の原因となります。
3. 本製品の最大使用圧力は、0.75MPaです。圧力超過は、破損の原因となります。
4. 本製品の最小曲げ半径は、60mmです。これより小さい曲げ半径での使用は、破損の原因となります。
5. 本製品の取り付けには、専用のナットとワッシャーを使用してください。
6. 本製品の保管には、直射日光や高温多湿を避け、乾燥した場所で保管してください。

仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-20x350
呼	20	ねじ径	G3/4"
全長	350mm	パイプ外径	20mm
最小曲げ半径	60mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.