


品番：EA424CC-16A

品名：Rc3/4"xφ20 フレキ管継手(雌ねじ)



販売価格	1,460円(税抜)／1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜)／1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 23:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	FCJ2-2020CM-S
ねじ径	Rc3/4"	適合径	φ20mm
全長	42.5mm	呼び	20
材質	青銅	最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-20℃～95℃	使用流体	冷温水、不凍液
用途	給水、給湯、暖房、融雪	※注意※	・ガス、エア、灯油等の油類には使用できません。 ・埋設には使用できません。
日本水道協会認証登録品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.