

品番：EA424CL-13

品名：呼び16 x10m フレキパイプ(ステンス/被覆付)



販売価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/07/06 06:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1074ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	FCP-16PA10-10
呼び径	16mm	パイプ内径	12.4mm
パイプ谷径	13mm	最小曲げ半径	40mm
長さ	10m	材質	SUS316L
最高許容圧力	0.75MPa	使用流体	冷温水・不凍液
使用温度範囲	-20~95℃		
自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易			
被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管が可能			
埋設不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.