

品番：EA424CL-20

品名：呼び20 x10m フレキパイプ(ステンス/被覆付)



販売価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
カタログ価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/06 07:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1074ページ		



仕様


メーカー	オンダ製作所	型番	FCP-20PA10-10
呼び径	20mm	パイプ内径	15.8mm
パイプ谷径	16.4mm	最小曲げ半径	50mm
長さ	10m	材質	SUS316L
最高許容圧力	0.75MPa	使用流体	冷温水・不凍液
使用温度範囲	-20~95℃		

自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易

被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管が可能

埋設不可

代替品

	品番 EA424AE-120 コメント 被覆なし
--	-----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.