

品番：EA424CM-13

品名：呼び16.8x10m フレキパイプ(ステンス/被覆付)



販売価格	21,500円(税抜)／ 23,650円(税込)		
カタログ価格	21,500円(税抜)／23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/26 18:05現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	オング製作所	型番	FCP-16.8PA10-10
パイプ外径	16.8mm	パイプ谷径	13.6mm
材質	SUS316L	最高圧力	1MPa
使用温度	-20～95℃		
長さ10m巻			
使用流体	冷温水・不凍液		
被覆表面には耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。			
使用温度範囲	-20～95℃		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.