品番: EA424CM-13

品名: 呼び16.8x10m フレキパイプ(ステンレス/被覆付)



販売価格	21,500円 (税抜)/ 23,650円(税込)				
カタログ価 格	21,500円(税抜)/23,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/19 05:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	FCP-16.8PA10-10		
パイプ外径	16.8mm	パイプ谷径	13.6mm		
材質	SUS316L	最高圧力	1MPa		
使用温度	-20~95℃				
長さ10m巻					
使用流体	冷温水·不凍液				
被覆表面には耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。					
使用温度範囲	-20~95°C				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.