


品番 : EA425A-11

品名 : R1/2" xG1/2" 逆止弁付ボ-ルバルブ (片ナット付)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		



球状弁付脱着式ワンタッチボ-ルバルブ仕様			
使用流体	上水道水	最高使用圧力	1.0MPa
最高使用温度	40℃(二次逆流時は80℃)	取付ねじ規格	JIS B 0203
取付ねじ規格	JIS B 0203	取付ねじ径	φ14.5



## 仕様

メーカー	カクダイ	型番	653-710-13
呼	13	ねじサイズ	R1/2×G1/2
最高使用圧力	1.0MPa	最高使用温度	40℃(二次逆流時は80℃)
使用流体	上水道	材質	黄銅
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)			
ワンタッチ着脱式ハンドル			
ノンアスベストパッキン付き			
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.