





品番：EA425AH-72

品名：R1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ (アングル/ホースジョイント)



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/07 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1050ページ		



品番	規格	材質	長さ	口径	圧力	流量
EA425AH-72	R1/4"	真鍮	58mm	8mm	1.0MPa	1.4 USgal/min

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	ML6-0808
取付ねじ	R1/4"	タケノコ径	8mm
全長	58mm	最小内径	6mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-20~80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量 (CV値)	1.4 USgal/min
材質	真鍮	用途	コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具

コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。

配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。

ホースジョイント付き

代替品

品番	EA425BH-28
コメント	仕様ご確認下さい



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.