




品番 : EA425AJ-64

品名 : R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ (ホースジョイント付)



販売価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
カタログ価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/06 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1050ページ		



品番	規格	長さ	圧力	流量	材質
EA425AJ-64	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-65	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-66	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-67	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-68	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-69	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-70	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-71	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-72	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-73	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-74	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-75	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-76	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-77	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-78	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-79	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮
EA425AJ-80	R3/8"	86.5	1.0	3.7	真鍮

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	M6-1010
取付ねじ	R3/8"	タケノコ径	10.5mm
全長	86.5mm	最小内径	6mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-20~80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量 (CV値)	3.7 USgal/min
材質	真鍮	用途	コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具

コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。

配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。

ホースジョイント付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

