品番: EA425B-2

品名:R1/4"ミニボールバルブ(カップリング接続)



| 販売価格 | 1,940円(税抜)/ 2,134円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,940円(税抜)/2,134円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/08/12 16:49現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1089ページ | | | | |













仕様

| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BO-1200 |
|--------|----------------------------|------|--------------------|
| 取付ねじ | R1/4" | ボア径 | 6mm |
| 最高使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) | 使用温度 | -10~80℃ (凍結無き事) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮 |

カップリング接続型タイプ

一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。

バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。

プラグ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.