


品番：EA425BF-34

品名：R 3/8"x10.0mm ボールバルブ(フレア式・ミニチュア)



販売価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
カタログ価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 08:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



品番	品名	単位	在庫
EA425BF-34	R3/8" x 10.0mm ボールバルブ(フレア式・ミニチュア)	個	1

品番	品名	単位	在庫
EA425BF-34	R3/8" x 10.0mm ボールバルブ(フレア式・ミニチュア)	個	1

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BF-1310
取付ねじ	R3/8"	適合管外径	10mm
ボア径	6mm	使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	材質	真鍮(クロムメッキ)

銅管用フレア型タイプ

バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側はフレア式の銅管固定用継手。

銅管やアルミのなまし管などの接続ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.