# 品番：EA425BH-210

# 品名：R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ｽﾃﾑ式・ﾐﾆﾁｭｱ)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,030円（税抜）／ 2,233円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 2,030円（税抜）／2,233円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：3　（2025/06/24 23:47現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | |
| カタログページ | 1090ページ | | | |




**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | アソー（ASOH） | 型番 | BH-2310 |
| 取付ねじ | R3/8” | タケノコ外径 | 10.5mm |
| ボア径 | 8mm | 適合ホース内径※ | 9mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下<br>（※真空状態では使用不可） | 使用温度 | −10～80℃<br>（凍結箇所は除く） |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮（クロムメッキ） |
| ホースニップル一体型タイプ | | | |
| バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。 | | | |
| 一次側がテーパー（PT）外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。 | | | |
| ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。 | | | |
| エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。 | | | |
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.