


品番：EA425BM-1

品名：R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(3方)



販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 00:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



品番	規格	寸法	重量
EA425BM-1	R 1/8" x Rc 1/8"	φ6mm	0.05kg

品番	規格	寸法	重量
EA425BM-1	R 1/8" x Rc 1/8"	φ6mm	0.05kg

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BM-5111R
取付ねじ	雄: R1/8" 雌: Rc1/8"×2	ポア径	6mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

縦型三方 外・内ネジ型タイプ

ボディとソケット部分がアングル(縦型)になったタイプです。

一次側テーパ(R)外ネジ、二次側テーパ(Rc)内ネジの縦型三方 外・内ネジの配管用バルブです。

ハンドルの操作位置を変更することができます。

R、Rcネジタイプの汎用性の高い仕様です。

面間も短く、狭小な場所の配管に適しています。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

