


品番：EA425BM-322

品名：R 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/07/06 00:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BM-3022
取付ねじ	雄: R1/4" 雌: G1/4"	ポア径	6mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

外・内ネジ型のアングルタイプ

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側が平行(G)内ネジの配管用バルブです。

ボディとソケット部分がアングル(縦型)になったタイプです。

二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管することができます。

喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。

使用する箇所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.