


品番：EA425BR-26

品名：R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ



販売価格	2,120円(税抜)／2,332円(税込)		
カタログ価格	2,120円(税抜)／2,332円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/07 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



寸法	単位	寸法	単位
全長	mm	120	mm
全高	mm	40	mm
取付ねじ径	mm	1/4	inch
ボア径	mm	6	mm
使用圧力	MPa	0.98	MPa
使用温度	℃	-10～80	℃
材質		真鍮	

寸法	単位	寸法	単位
全長	mm	120	mm
全高	mm	40	mm
取付ねじ径	mm	1/4	inch
ボア径	mm	6	mm
使用圧力	MPa	0.98	MPa
使用温度	℃	-10～80	℃
材質		真鍮	

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BR-1206
取付ねじ	R1/4”	適用管外径	6mm
ボア径	6mm	使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)
使用温度	-10～80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮 (クロムメッキ)		
銅管用リング式			
バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。			
一次側がテーパ(R) 外ネジ、二次側がリング式の銅管固定用継手です。			
銅管やアルミのなまし管などの接続ができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.