


品番：EA425BR-41

品名：R 1/2"x10.0mm ミニボールバルブ



販売価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
カタログ価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/07 12:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BR-2410
取付ねじ	R1/2"	適用管外径	10mm
ボア径	8mm	使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ)		

銅管用リング式

バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がリング式の銅管固定用継手です。

銅管やアルミのなまし管などの接続ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.