


品番：EA425BS-244

品名：R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ(真鍮)



販売価格	3,860円(税抜) / 4,246円(税込)		
カタログ価格	3,860円(税抜) / 4,246円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/10 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



規格	材質	口径	長さ	重量
BS-0044	真鍮	10mm	40mm	0.15kg

規格	材質	口径	長さ	重量
BS-0044	真鍮	10mm	40mm	0.15kg

規格	材質	口径	長さ	重量
BS-0044	真鍮	10mm	40mm	0.15kg

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BS-0044
取付ねじ	R1/2"×G1/2"	ボール内径	10mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

両外ネジ型タイプ

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側が平行(G)外ネジの配管用バルブです。

一般にはない外ネジによる配管が可能です。

ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.