


品番：EA425BS-333

品名：R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ



販売価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/07 11:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BS-3033
取付ねじ	R3/8"×G3/8"	ポア径	6mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10～80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

両外ネジ型のアングルタイプ
一次側がテーパ（PT）外ネジ、二次側が平行（PF）外ネジの配管用バルブです。
一般にはない外ネジによる配管が可能です。
ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.