


品番 : EA425BT-2

品名 : Rc1/4"×Rc1/4"×Rc1/4" 三方ミニボーラバルブ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,300円(税抜) / 3,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,300円(税抜) / 3,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 19 (2025/12/15 13:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1090ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------------------|------|------------|
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BT-1222R |
| 取付ねじ | Rc1/4"×3 | ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 使用温度 | -10~80°C (凍結箇所を除く) | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |

3方2面シート弁

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.