

品番 : EA425BT-3

品名 : Rc3/8"xRc3/8"xRc3/8" 三方ミニボールバルブ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,100円(税抜) / 5,610円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,100円(税抜) / 5,610円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 29 (2026/04/09 21:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1048ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------|----------------------------|------|------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | BT-2333R |
| 取付ねじ | Rc3/8"×3 | ポア径 | 8mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 3方2面シート弁 | | | |
| L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。 | | | |
| RoHS指令相当品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.