


品番 : **EA425BV-11**

品名 : Rc1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ



販売価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
カタログ価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/03/07 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



品番	規格	寸法	重量
EA425BV-11	Rc1/8"xG1/8"	φ6mm	0.02kg

品番	規格	寸法	重量
EA425BV-11	Rc1/8"xG1/8"	φ6mm	0.02kg

品番	規格	寸法	重量
EA425BV-11	Rc1/8"xG1/8"	φ6mm	0.02kg

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BV-1011
取付ねじ	雄: G1/8" 雌: Rc1/8"	ポア径	6mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)
内・外ネジ型タイプ			
一次側がテーパ(Rc)内ネジ、二次側が平行(G)外ネジの配管用バルブです。			
配管環境に良い製品として使用されています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.