


品番：EA425CA-10

品名：10mmx10mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	AWVL-10-0
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ミニチュアバルブ(L型)
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	10mm
使用流体	空気・水・油	使用圧力	2.0MPa以下
使用温度	100℃以下	材質	SUS316
入数	1個		

高圧・高温・低温に耐えられます。

真空ラインでも使用可能です。

衝撃・振動に強いです。

繰り返し脱着に優れています。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

