品番: EA425CA-3

品名: Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)



販売価格	5,500円 (税抜)/ 6,050円(税込)				
カタログ価 格	5,500円(税抜)/6,050円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/24 21:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1090ページ				














仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	UW-1033
取付ねじ	Rc3/8"×Rc3/8"	使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)
使用温度	-10~120℃(凍結箇所を除く)	材質	ステンレス

両内ネジ型タイプ

一次側·二次側共に、テーパー(Rc)内ネジの配管用バルブです。

ハンドルの回転方向が自由に設定できます。

面間も短く、狭小な場所の配管に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.