

品番 : EA425CA-3

品名 : Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)



販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 00:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1049ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	UW-1033
取付ねじ	Rc3/8"×Rc3/8"	使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)
使用温度	-10~120℃(凍結箇所を除く)	材質	ステンレス
両内ネジ型タイプ			
一次側・二次側共に、テーパー(Rc)内ネジの配管用バルブです。			
ハンドルの回転方向が自由に設定できます。			
面間も短く、狭小な場所の配管に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.