


品番 : EA425CB-1

品名：Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)



販売価格	4,400円(税抜)／ 4,840円(税込)			
カタログ価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)			
在庫数	最新在庫: 7 (2025/06/25 04:33現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1090ページ			

[illegible]

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	UM-1011
取付ねじ	R1/8"×Rc1/8"	使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)
使用温度	−10〜120℃(凍結無きこと)	材質	ステンレス

外・内ネジ型のステンレス製ミニボールバルブ

ハンドルの回転方向が自由に設定できます。

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がテーパ(Rc)内ネジの配管用バルブです。

喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.