品番: EA425CC-4

品名: R 1/8"x 4mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)



販売価格	9,220円(税抜)/10,142円(税込)				
カタログ価 格	9,220円(税抜)/10,142円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 08:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1065ページ				







仕様

メーカー	アオイ	型番	AWVD-4-1
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ミニチュアバルブ(D型)
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	4mm
使用流体	空気・水・油	使用圧力	2.0MPa以下
使用温度	100℃以下	取付ねじ	R1/8"
推奨締付トルク	7~9N·m	材質	SUS316
入数	1個		

高圧・高温・低温に耐えられます。

真空ラインでも使用可能です。

衝撃・振動に強いです。

繰り返し脱着に優れています。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.