


品番：EA425CC-8

品名：R 1/4"x 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)



販売価格	9,000円(税抜)／9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜)／9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/22 08:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



型番	寸法	重量	材質
AWVD-8-2	R1/4"	0.015kg	SUS316

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWVD-8-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ミニチュアバルブ(D型)
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	8mm
使用流体	空気・水・油	使用圧力	2.0MPa以下
使用温度	100℃以下	取付ねじ	R1/4”
推奨締付トルク	12～14N・m	材質	SUS316
入数	1個		
高圧・高温・低温に耐えられます。			
真空ラインでも使用可能です。			
衝撃・振動に強いです。			
繰り返し脱着に優れています。			
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。			
RoHS対応品			

