


品番：EA425CD-10

品名：R 1/4"x10mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,800円(税抜) / 10,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,800円(税抜) / 10,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/27 13:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ | | |



| 品番 | 仕様 | 在庫 |
|------------|--------------|----|
| EA425CD-10 | R1/4" x 10mm | 2 |

仕様

| | | | |
|---------|-------------------|---------|--------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | AWVH-10-2 |
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | ミニチュアバルブ(H型) |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 10mm |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 使用圧力 | 2.0MPa以下 |
| 使用温度 | 100℃以下 | 取付ねじ | R1/4" |
| 推奨締付トルク | 12~14N・m | 材質 | SUS316 |
| 入数 | 1個 | | |

高圧・高温・低温に耐えられます。

真空ラインでも使用可能です。

衝撃・振動に強いです。

繰り返し脱着に優れています。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.