


品番：EA425CE-102

品名：R 1/4"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,860円(税抜) / 2,046円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,860円(税抜) / 2,046円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/06/13 07:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ | | |



● 管継手の仕様管理方法
● 使用温度：-196℃～600℃

| 品名 | 規格 | 材質 | 寸法 |
|---------|---------|--------|------|
| AW W-10 | AW W-10 | SUS316 | 10mm |
| AW W-12 | AW W-12 | SUS316 | 12mm |
| AW W-14 | AW W-14 | SUS316 | 14mm |

| 品名 | 規格 | 材質 | 寸法 |
|---------|---------|--------|------|
| AW W-10 | AW W-10 | SUS316 | 10mm |
| AW W-12 | AW W-12 | SUS316 | 12mm |
| AW W-14 | AW W-14 | SUS316 | 14mm |

仕様

| | | | |
|---------|-------------------|---------|----------|
| メーカー | アオイ | 型番 | AWH-10-2 |
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | ハーフユニオン |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 10mm |
| 使用温度 | -196～600℃ | 取付ねじ | R1/4" |
| 推奨締付トルク | 12～14N・m | 材質 | SUS316 |

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.