


品番 : EA425CE-62

品名 : R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/06/11 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		




● 管継手の仕様管理方法

● 使用温度: -196℃~600℃

● 適用圧力: 10MPa(100kgf/cm²)

規格	材質	適用圧力	適用温度
AW	SUS316	10MPa	-196~600℃
AW	SUS304	10MPa	-196~600℃
AW	SUS304L	10MPa	-196~600℃
AW	SUS316L	10MPa	-196~600℃



STEP-UP/US

規格	材質	適用圧力	適用温度
AW	SUS316	10MPa	-196~600℃
AW	SUS304	10MPa	-196~600℃
AW	SUS304L	10MPa	-196~600℃
AW	SUS316L	10MPa	-196~600℃

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWH-6-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ハーフユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	6mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/4"
推奨締付トルク	12~14N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.