品番: EA425CE-83

品名:R3/8"x8mmユニオン(ハ-フ/ステンレス製)



| 販売価格 | 1,860円 (税抜)/ 2,046円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,860円(税抜)/2,046円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/21 10:17現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1065ページ | | | | |











仕様

| メーカー | アオイ | 型番 | AWH-8-3 |
|---------|-------------------|---------|---------|
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | ハーフユニオン |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 8mm |
| 使用温度 | -196~600℃ | 取付ねじ | R3/8" |
| 推奨締付トルク | 22~24N·m | 材質 | SUS316 |

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.