


品番：EA425CE-83

品名：R 3/8" x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
カタログ価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		




● 管継手の仕様管理方法

● 使用温度: -196℃~600℃

● 適用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm²)

規格	外径	長さ	重量
AW	8	22	0.012
AW	8	24	0.014
AW	8	26	0.016
AW	8	28	0.018
AW	8	30	0.020
AW	8	32	0.022
AW	8	34	0.024
AW	8	36	0.026
AW	8	38	0.028
AW	8	40	0.030



STEP-UP

規格	外径	長さ	重量
AW	8	22	0.012
AW	8	24	0.014
AW	8	26	0.016
AW	8	28	0.018
AW	8	30	0.020
AW	8	32	0.022
AW	8	34	0.024
AW	8	36	0.026
AW	8	38	0.028
AW	8	40	0.030

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWH-8-3
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ハーフユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	8mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R3/8"
推奨締付トルク	22~24N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.