


品番 : EA425CF-41

品名 : R 1/8"x 4mm ユニオン(エルボ /ステンレス製)



販売価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
カタログ価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/11 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 管継手の仕様管理方法  
● 使用温度: -196℃~600℃  
● 使用圧力: 7~9N・m

品名	材質	規格	単位	在庫
AW W-インターロック式締付継手	SUS316	R1/8" x 4mm	個	11

品名	材質	規格	単位	在庫
AW W-インターロック式締付継手	SUS316	R1/8" x 4mm	個	11

品名	材質	規格	単位	在庫
AW W-インターロック式締付継手	SUS316	R1/8" x 4mm	個	11

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-4-1
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	4mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/8"
推奨締付トルク	7~9N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.