


品番 : EA425CF-42

品名 : R 1/4"x 4mm ユニオン(エルボ[®] /ステンレス製)



販売価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
カタログ価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/13 03:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 取扱上の注意(取付方法)

● 使用温度: -196℃~600℃

● 推奨トルク: 12~14N・m

規格	材質	外径	長さ	重量
AW	SUS316	4	12	0.012
AW	SUS316	4	14	0.014

● 取付方法

● 仕様

規格	材質	外径	長さ	重量
AW	SUS316	4	12	0.012
AW	SUS316	4	14	0.014

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-4-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	4mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/4"
推奨締付トルク	12~14N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.