

品番 : EA425CF-62

品名 : R 1/4" x 6mm ユニオン(エルボ / ステンレス製)



販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/15 00:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1065ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-6-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼钢管	適用パイプ外径	6mm
使用温度	-196~600°C	取付ねじ	R1/4"
推奨締付トルク	12~14N·m	材質	SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。			
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			
真空ラインでも使用可能です。			
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.