


品番：EA425CG-68

品名：6mmx 8mm ユニオン(異径/ステンス製)



販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 12:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	AWU-6.8-0
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	異径ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼管	適用パイプ外径	6×8mm
使用温度	-196~600℃	材質	SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。			
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			
真空ラインでも使用可能です。			
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.