品番: EA425CG-810

品名:8mmx10mm ユニオン(異径/ステンレス製)



販売価格	<b>2,530円</b> (税抜)/ 2,783円(税込)				
カタログ価 格	2,530円(税抜)/2,783円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/11/21 10:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1065ページ				





## 仕様

メーカー	アオイ	型番	AWU-8.10-0
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	異径ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	8×10mm
使用温度	-196~600℃	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.