

品番：EA425CJ-8

品名：8mmx 8mmx 8mm ユニオン(T型/ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,640円(税抜) / 5,104円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,640円(税抜) / 5,104円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/06/13 04:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| メーカー | アオイ | 型番 | AWT-8-0 |
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | T型ユニオン |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 8mm |
| 使用温度 | -196~600℃ | 材質 | SUS316 |
| 高圧・高温・低温に耐えられます。 | | | |
| 使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 | | | |
| 真空ラインでも使用可能です。 | | | |
| ※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.