


品番：EA425CK-102

品名：Rc1/4"x10mmx10mm ユニオン(T型/ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,230円(税抜) / 5,753円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,230円(税抜) / 5,753円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 07:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------------|---------|-----------|
| メーカー | アオイ | 型番 | AWPT-10-2 |
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | T型メスユニオン |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 10mm |
| 使用温度 | -196~600℃ | 取付ねじ | Rc1/4" |
| 推奨締付トルク | 12~14N・m | 材質 | SUS316 |

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.