


品番 : EA425CK-82

品名 : Rc1/4"x 8mmx 8mm ユニオン(T型/ステンレス製)



販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	AWPT-8-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	T型メスユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	8mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	Rc1/4"
推奨締付トルク	12~14N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.