


品番 : EA425CL-123

品名 : R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)



販売価格	6,070円(税抜) / 6,677円(税込)		
カタログ価格	6,070円(税抜) / 6,677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 13:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



品番	規格	材質	寸法	重量
EA425CL-123	R 3/8"x12mmx12mm	SUS316	12mm	0.025kg

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWC-12-3
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	C型ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	12mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R3/8"
推奨締付トルク	22~24N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.