

品番 : EA425CX-12C

品名 : 12mm チューブアタッチメント(ステンレス製)



販売価格	400円(税抜)／440円(税込)		
カタログ価格	400円(税抜)／440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/12/16 23:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1065ページ		



品番	適用パイプ外径	端面形状	外径	内径
EA425CX-12	12	スリット	12.2	10.2
EA425CX-14	14	スリット	14.2	12.2
EA425CX-16	16	スリット	16.2	14.2
EA425CX-18	18	スリット	18.2	16.2
EA425CX-20	20	スリット	20.2	18.2
EA425CX-25	25	スリット	25.2	22.2
EA425CX-32	32	スリット	32.2	28.2

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWFR-12
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	(フェルール)リア
適用パイプ外径	12mm	材質	SUS316
使用圧力は、使用するチューブの耐圧に準じます。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.