


品番 : EA425CX-4D

品名 : 4mm チューブアタッチメント(ステンレス製)



販売価格	325円(税抜)／358円(税込)		
カタログ価格	325円(税抜)／358円(税込)		
在庫数	最新在庫: 108 (2025/12/16 11:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1065ページ		



品番	外径(ミリメートル)	内径(ミリメートル)
EA425CX-10	10	8.4
EA425CX-12	12	9.5
EA425CX-16	16	12.7
EA425CX-20	20	16.0
EA425CX-25	25	21.3
EA425CX-32	32	25.7
EA425CX-40	40	32.0

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWFF-4
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	(フェルール)フロント
適用パイプ外径	4mm	材質	SUS316
使用圧力は、使用するチューブの耐圧に準じます。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.