

品番：EA425D-10

品名：10mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,690円(税抜) / 4,059円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,690円(税抜) / 4,059円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/06 17:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1026ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------|------|----------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | USS-100 |
| シリーズ | オールステンレス製ワンタッチジョイント | 用途 | ストレートユニオン |
| チューブ外径 | 10mm | 使用圧力 | 0~1.0MPa |
| 使用流体 | 空気・水 | 使用温度 | -15~120℃ (凍結なきこと) |
| 材質 | SUS316 | | |

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小。
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
また、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.