


品番：EA425DC-62

品名：R 1/4"x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ / ステンレス製)



販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 02:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品番	規格	材質	寸法	重量
EA425DC-62	R1/4" x 6mm	SUS316	12.5 x 12.5 x 12.5	0.015

仕様

メーカー	アオイ	型番	USL-062
シリーズ	オールステンレス製ワンタッチジョイント	用途	エルボユニオン
チューブ外径	6mm	使用圧力	0~1.0MPa
使用流体	空気・水	使用温度	-15~120℃ (凍結なきこと)
接続ねじ	R1/4"	推奨締付トルク	12~14N・m
材質	SUS316		

工具不要で、配管スペースを大幅に縮小
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小。
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

