

品番：EA425DG-103

品名：R 3/8"x10mm ニードルバルブ(ステンス製)



販売価格	6,440円(税抜) / 7,084円(税込)		
カタログ価格	6,440円(税抜) / 7,084円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 04:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



品番	仕様	在庫
EA425DG-103	R 3/8"x10mm	3

仕様

メーカー	アオイ	型番	RNAW-103
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	10mm
使用圧力	0~2.0MPa	使用流体	空気・水・油
使用温度	-10~120℃ (凍結なきこと)	取付ねじ	R3/8"
推奨締付トルク	22~24N・m	材質	SUS316

流量特性、耐蝕性、耐薬品性に優れています。

コンパクトで機能的です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.