

品番 : EA425DJ-1

品名 : Rc1/8" カプラーソケット(雌ねじ/ステンス製)



販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品番	EA425DJ-1
品名	Rc1/8" カプラーソケット(雌ねじ/ステンス製)
メーカー	アオイ
用途	ソケットメス
使用流体	空気・水・油
ねじサイズ	Rc1/8"
材質	SUS316
使用圧力	0~1.4MPa
使用温度	-10~150℃ (凍結なきこと)
推奨締付トルク	7~9N・m

仕様

メーカー	アオイ	型番	CPR-SSV × Rc1/8
用途	ソケットメス	使用圧力	0~1.4MPa
使用流体	空気・水・油	使用温度	-10~150℃ (凍結なきこと)
ねじサイズ	Rc1/8"	推奨締付トルク	7~9N・m
材質	SUS316		
無漏洩タイプ			
接続・脱着時に漏れのないシール機構			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.