

品番：EA425DJ-3

品名：Rc3/8" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製)



販売価格	6,890円(税抜) / 7,579円(税込)		
カタログ価格	6,890円(税抜) / 7,579円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/06 19:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品番	EA425DJ-3
品名	Rc3/8" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製)
メーカー	アオイ
用途	ソケットメス
使用流体	空気・水・油
使用圧力	0~1.4MPa
使用温度	-10~150℃ (凍結なきこと)
ねじサイズ	Rc3/8"
推奨締付トルク	22~24N・m
材質	SUS316

仕様

メーカー	アオイ	型番	CPR-SSV × Rc3/8
用途	ソケットメス	使用圧力	0~1.4MPa
使用流体	空気・水・油	使用温度	-10~150℃ (凍結なきこと)
ねじサイズ	Rc3/8"	推奨締付トルク	22~24N・m
材質	SUS316		
無漏洩タイプ			
接続・脱着時に漏れのないシール機構			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.