品番: EA425DK-3

品名:R3/8"カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)



販売価格	6,890円(税抜)/7,579円(税込)				
カタログ価格	6,890円(税抜)/7,579円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 14:01現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1067ページ				







カタログ訂正

24/10/16 使用流体に「ガソリン」 「灯油」は適しません。(No.55、No.56 1115)

仕様

メーカー	アオイ	型番	CPR-SSV × R3/8
用途	ソケットオス	使用圧力	0~1.4MPa
使用流体	空気·水·油	使用温度	-10~150℃ (凍結なきこと)
ねじサイズ	R3/8"	推奨締付トルク	22~24N·m
材質	SUS316		

無漏洩タイプ

接続・脱着時に漏れのないシール機構

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.