品番: EA425DK-4

品名:R1/2"カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)



| 販売価格 | 15,200円 (税抜)/ 16,720円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 15,200円(税抜)/16,720円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/16 21:36現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 1067ページ | | | | |







カタログ訂正

24/10/16 使用流体に「ガソリン」 「灯油」は適しません。(No.55、No.56 1115)

仕様

| メーカー | アオイ | 型番 | CPR-SSV × R1/2 |
|-------|--------|---------|----------------------|
| 用途 | ソケットオス | 使用圧力 | 0~1.4MPa |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 使用温度 | ー10~150℃ (凍結なきこと) |
| ねじサイズ | R1/2" | 推奨締付トルク | 28~30N·m |
| 材質 | SUS316 | | |

無漏洩タイプ

接続・脱着時に漏れのないシール機構

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.